



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guixols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

AC-POLIURETÀ

Descripció:

Additiu que confereix al POLITEK l'acceleració del temps de curat.

Aplicacions i instruccions d'ús:

Un envàs metàl·lic de 1.5 Kg es la quantitat necessària per a una òptima reacció amb una barreja de 25 Kg de POLITEK. Podem disminuir la quantitat de AC-POLIURETÀ però mai augmentar-la.

Incorporar AC-POLIURETÀ al POLITEK i homogeneïtzar amb un agitador elèctric evitant la incorporació d'aire. A continuació aplicar POLITEK de la manera habitual.

Normalment, un cop incorporat AC-POLIURETÀ al POLITEK, no serà necessari afegir cap altre diluent. Es important, utilitzar el producte immediatament després de la barreja.

Pot life: 20-30 min. A 25°C.

Us recomanat: aplicables a POLITEK.

Suports: aplicables a POLITEK.

Consum: barrejar 1.5 Kg de AC-POLIURETÀ a 25 Kg de POLITEK.

Avantatges:

Additiu que accelera el temps de curat de POLITEK, especialment a l'hivern, en ambient fred i amb baixa humitat relativa. Amb l'addició d'AC-POLIURETÀ el temps aproximat de secar a 15°C serà, aproximadament, d'una o dues hores.

Elimina la formació d'aire a l'interior de la membrana, incrementa la tixotropia del producte i augmenta les propietats mecàniques de la membrana del POLITEK.

Propietats:

Producte altament inflamable. Consultar fitxa de seguretat.

Especificacions:

Color	Incolor
Transport i emmagatzemen	Consultar fitxa de seguretat