



MATEK SOLUCIONS, SL  
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14  
Ap. Correus 186  
17244 Cassà de la Selva  
Telèfon 972464517  
[www.matek.cat](http://www.matek.cat) - [info@matek.cat](mailto:info@matek.cat)

## FITXA TÈCNICA

### IMPRIMACIÓ POLITEK TRANSPARENT

#### Descripció:

Imprimació monocomponent sense engroguiment per a suports no porosos.  
Es monocomponent, incolor, i sense engroguiment. Especialment dissenyat per a la seva adhesió en suports no porosos.

#### Aplicacions i instruccions d'ús:

Imprimació per a POLITEK TRANSPARENT en suports poc porosos.  
Suports recomanats: suports poc porosos rajoles, marbre, vidre...

Limitacions:

- No aplicar en capes gruixudes, mínimes quantitats humitejant drap.
- Evitar piscines.
- En materials diferents als que recomanem fer una prova abans d'aplicar.

Avantatges:

- Simplicitat d'aplicació amb drap humit amb material.
- Ràpida curació.
- No necessita dissolvent.
- No grogueja.

Aplicació:

- Requereix suport llis, net, sec, sense humitat residual i el més dur possible.
- Aplicar un drap humit amb el producte. La seva aplicació serveix per a la neteja final del suport.
- Deixar assecat 10-15 minuts i aplicar l'ADI-ELAST TRANSPARENT.

#### Dades tècniques:

Envàs de 4Kg.

Estabilitat d'envàs: 12 mesos en envàs original sense obrir i emmagatzemat en lloc sec i a temperatura de 5-25°C.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Conceptes:              | Resultats              |
| Pes específic:          | 0.83 g/cm <sup>3</sup> |
| Viscositat:             | 40 Cp a 25°C           |
| Temps d'assecat a 25°C: | 10-15 minuts           |
| Flash Point:            | 42 °C.                 |

#### Precaucions:

Transport, precaucions i emmagatzemen: consultar fitxa de seguretat.